



EK090

IP54



Externí teplotní čidlo, -30 až 80 °C, 10kOhm, délka 4 m

Technické vlastnosti

Rozměry

Rozměry	1 x 10 mm
Hloubka	1 mm

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP54
-----------------	------

Kabel

Délka připojovacího kabelu	4000 mm
----------------------------	---------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----