



EK090



Golvgivare till tryckknapp KNX

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Dimensioner	1 x 10 mm
Djup	1 mm

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP54
---------------------	------

Kabel

Längd på anslutningskabel	4000 mm
---------------------------	---------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----