



TRE520



**Rilevatore di movimento 220° Radio KNX quicklink batterie bianco da parete**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

Altezza d'installazione	4 - 4 m
Altezza di montaggio consigliata	2,50 - 2,50 m

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
Ciclo di lavoro minimo	30 s

**Funzioni**

Ciclo di lavoro massimo	15 min
-------------------------	--------

**Connettività**

Con sistema bus radio KNX	Si
---------------------------	----

**Dotazione**

Collegamento bus integrato	Si
----------------------------	----

**Illuminazione**

Soglia di luminosità regolabile	5 - 1000 lx
---------------------------------	-------------

**Rilevazione**

Angolo di rilevamento	220 - 220
Angolo di rilevamento orizzontale	220 - 220

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-20 - 55 °C
-------------------------	-------------

**Materiali**

Materiale	Acilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS) Policarbonato (PC)
-----------	--

**Testo**

Funzione	Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, richiamo dello scenario in caso di movimento/assenza di movimento Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
Tipo di montaggio	Per montaggio a muro e a soffitto, montaggio angolare con adattatore