



TRE520



KNX RF quicklink natynkowy czujnik ruchu 220° biały

Właściwości techniczne

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS easy
--------------------------------	-------------

Wymiary

Wysokość montażu	4 - 4 m
Zalecana wysokość montażu	2,50 - 2,50 m

Ustawienia

Minimalny cykl pracy	30 s
----------------------	------

Funkcje

Maksymalny cykl pracy	15 min
-----------------------	--------

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Tak
---------------------------------	-----

Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali	Tak
--------------------------	-----

Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

Wykrywanie

Kąt detekcji	220 - 220
Kąt detekcji w poziomie	220 - 220

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 55 °C
-------------------------	-------------

Materiały

Materiał	Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) Poliwęgielan (PC)
----------	---

Dodatkowe informacje

Funkcja	Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, włączanie/wyłączenie trybu pracy, wywoływanie sceny w przypadku ruchu/braku ruchu Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
Montaż	Do montażu na ścianach i sufitach, montaż w narożnikach za pomocą adaptera