



TRE520



Detector mov. 220° RF KNX pilhas branco

Características técnicas

Dimensões

Altura de instalação	4 - 4 m
Altura recomendada de montagem	2,50 - 2,50 m

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
Ciclo de trabalho mínimo	30 s

Funções

Ciclo de trabalho máximo	15 min
--------------------------	--------

Conectividade

Sistema bus RF KNX	Sim
--------------------	-----

Conteúdo fornecido

Ligação de bus incluída	Sim
-------------------------	-----

Iluminação

Regulação de lux	5 - 1000 lx
------------------	-------------

Deteção

Ângulo de deteção	220 - 220
Ângulo de deteção horizontal	220 - 220

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 55 °C
------------------------------	-------------

Materiais

Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) Policarbonato (PC)
----------	--

Textos

Função	Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, acesso a cenários com movimento/sem movimento Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
Modo de instalação	Para montagem na parede e no teto, instalação em canto com adaptador