



TRE520



Senzor pokreta, IP55, NŽ, na baterije, KNX, quicklink, bijela

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije ETS
easy

Dimenzije

Preporučena visina ugradnje 2,50 - 2,50 m

Postavke

Minimalni radni ciklus 30 s

Dimenzije

Visina nakon ugradnje 4 - 4 m

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio Da

Opseg isporuke

Autobusna veza uključenaBus veza u kompletu Da

Rasvjeta

Podesiva odzivna svjetlina 5 - 1000 lx

Detekcija

Ugao detekcije 220 - 220

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -20 - 55 °C

Materijali

Materijal Akrilonitril butadien stiren (ABS)
Polikarbonat (PC)

Tekst

Funkcija Easy dodatne funkcije: +6 scena, način rada za
uključivanje/isključivanje, pozivanje scene prilikom kretanja/
bez kretanja
Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)

Način instalacije Za zidnu i stropnu montažu, ugaona montaža sa
adapterom

Funkcije

Maksimalni radni ciklus 15 min