



TRE520



### KNX RF bezdrátové čidlo pohybu 220°, nástěnná montáž, bílá mat

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Doporučená montážní výška | 2,50 - 2,50 m |
| Instalační výška          | 4 - 4 m       |

##### Nastavení

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Podporovaný režim nastavení | ETS<br>easy |
| Minimální pracovní cyklus   | 30 s        |

##### Funkce

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Pracovní cyklus vysílače | 15 min |
|--------------------------|--------|

##### Konektivita

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Se sběrnicevým systémem KNX RF | Ano |
|--------------------------------|-----|

##### Rozsah dodávky

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Včetně připojení sběrnice | Ano |
|---------------------------|-----|

##### Osvětlení

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Nastavitelný jas odezvy | 5 - 1000 lx |
|-------------------------|-------------|

##### Detekce

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Úhel záběru             | 220 - 220 |
| Úhel detekce, vodorovný | 220 - 220 |

##### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -20 - 55 °C |
|------------------|-------------|

##### Materiál

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| Materiál | Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)<br>Polycarbonat (PC) |
|----------|-------------------------------------------------------|

##### Texty

|                |                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkce         | Easy doplňkové funkce: +6 scén, provozní režim zapnuto/vypnuto, vyvolání scény při pohybu/bez pohybu<br>Funkce resetování (do továrního nastavení) |
| Způsob montáže | Pro montáž na stěnu a strop, montáž do rohu s adaptérem                                                                                            |