



TRE720



Senzor pokreta RF+izlaz IP55, NŽ, KNX, quicklink

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije ETS
easy

Dimenzije

Visina nakon ugradnje 4 - 4 m

Postavke

Minimalni radni ciklus 30 s

Funkcije

Maksimalni radni ciklus 15 min

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio Da

Opseg isporuke

Autobusna veza uključena Bus veza u kompletu Da

Rasvjeta

Podesiva odzivna svjetlina 5 - 1000 lx

Detekcija

Horizontalni ugao detekcije 220 - 220

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Materijali

Materijal Akrilonitril butadien stiren (ABS)
Polikarbonat (PC)

Tekst

Funkcija Upozorenje prije isključenja na umetcima za dimere
S memorijskom funkcijom za simulaciju prisustva
Funkcija Teach/učenja za odzivnu svjetlinu putem dugmeta
Sa bravom
Party funkcija za uključivanje 2 sata
Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)