



TRE720



Kit RF Quick link vstupní člen a pohybové čidlo bateriové, IP55, bílá

Technické vlastnosti

Rozměry

Instalační výška	4 - 4 m
------------------	---------

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
Minimální pracovní cyklus	30 s

Funkce

Pracovní cyklus vysílače	15 min
--------------------------	--------

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ano
--------------------------------	-----

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	Ano
---------------------------	-----

Osvětlení

Nastavitelný jas odezvy	5 - 1000 lx
-------------------------	-------------

Detekce

Úhel detekce, vodorovný	220 - 220
-------------------------	-----------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Materiál

Materiál	Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) Polycarbonat (PC)
----------	---

Texty

Funkce	Předběžné varování před vypnutím na stmívacích vložkách S paměťovou funkcí pro simulaci přítomnosti Funkce učení reakce jasu pomocí tlačítka Se zámekem na klíč Funkce "party" pro zapnutí na 2 hodiny Funkce resetování (do továrního nastavení)
--------	--