



TYF784



### Module 4 entrées analogique

#### Caractéristiques techniques

##### Réglages

Modes de configuration supportés

ETS

##### Tension

Tension de service par bus

21 - 32 V

Tension auxiliaire

24 - 24 V

##### Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

##### Puissance

Courant absorbé

170 mA

##### Conditions d'utilisation

Température de service

-5 - 45 °C

##### Capacité

Nombre de modules

4

##### Durabilité

Sans halogène

Oui

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui