



TYF784



### Module 4 entrées analogique

### Caractéristiques techniques

#### Réglages

Modes de configuration supportés	ETS
----------------------------------	-----

#### Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V
----------------------------	-----------

Tension auxiliaire	24 - 24 V
--------------------	-----------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Puissance

Courant absorbé	170 mA
-----------------	--------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

#### Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----