



TYF784



KNX module analoge ingang, 4-voudig

Technische karakteristieken

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS

Spanning

Hulpspanning 24 - 24 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Vermogen

Stroomverbruik 170 mA

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Capaciteit

Aantal modules 4

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH conform Ja

RoHS conform Ja