



TYF784



### MODULO KNX TP 4 IN ANALOGICI 4M - 24V AC

#### Caratteristiche tecniche

##### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS

##### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

Tensione ausiliaria 24 - 24 V

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Potenza

Corrente assorbita 170 mA

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

##### Numero di moduli

Numero di moduli 4

##### Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si