



TYF784



KNX Wejście analogowe 4-krotne

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie robocze magistrali 21 - 32 V

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS

Napięcie

Napięcie pomocnicze 24 - 24 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Moc

Pobór prądu 170 mA

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Pojemność

Liczba modułów 4

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak