



TYF784

IP20



Analogni ulaz, 4-struki, KNX, REG

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS
------------------------------	-----

Napon

Radni napon preko busa	21 - 32 V
------------------------	-----------

Pomoćni napon	24 - 24 V
---------------	-----------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Snaga

Trenutna potrošnja	170 mA
--------------------	--------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Kapacitet

Broj modula	4
-------------	---

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----