



TYF784



Analogingång 4-kanaler KNX

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning över buss 21 - 32 V

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds ETS

Spänning

Hjälpspänning 24 - 24 V

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Ström

Strömförbrukning 170 mA

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Kapacitet

Antal moduler 4

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja