



TXB601B



Módulo 1 salida empotrar, 10A, easy

Características técnicas

Configuración

Modo de configuración posible

ETS
easy

Conectividad

Con sistema de bus KNX

Sí

Con sistema de bus KNX radio

No

Dimensiones

Dimensiones

44 x 43 mm

Altura

44 mm

Anchura

43 mm

Profundidad

22 mm

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

10 A

Materiales

Colour

Gris claro

Equipo

Con interruptor para interruptor manual

Sí

Radiofrecuencia bidireccional

No

Corriente eléctrica

Consumo de corriente de bus (reposo)

5 mA

Frecuencia

Frecuencia

50 - 60 Hz

Potencia

Lámpara incandescente de potencia de 230 V.

600 - 600 W

Potencia de salida

600 W

Lámpara incandescente y halógena de 230 V.

600 W

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna

230 - 230 V

Tensión de alimentación del sistema

30 V DC vía bus

Tensión de servicio del BUS

21 - 32 V

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-5 - 45 °C

Conexión

Sección transversal de conductor rígido

0.5 - 2.5 mm²

Sección transversal de conductor flexible

0.5 - 2.5 mm²

Texto

Tipo de conexión

Con bornes roscados

Sostenibilidad

Conforme con RoHS

Sí