



TRE202



KNX-RF schakelactor 2-voudig, 10 A, IP55 opbouw, wit quicklink

Technische karakteristieken

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Connectiviteit

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2
Met KNX-bussysteem	Nee
Met bussysteem KNX RF	Ja

Afmetingen

Afmetingen	35 x 85 mm
Hoogte	35 mm
Breedte	85 mm
Inbouwdiepte	40 mm

Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Materiaal

Kleur	Wit
-------	-----

Uitrusting

Met schakelaar voor manuele bediening	Nee
Radiofrequentie bidirectioneel	Ja

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
RF-ontvangstfrequentie	868,30 - 868,30 MHz

Vermogen

Uitgangsvermogen	2300 W
Gloe- en halogeenlamp 230 V	1500 W

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Systeemspanning	230 VAC
Netspanning via bus	21 - 32 V

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

Teksten

Functie	Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes De herhaalfunctie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----