



TRE202



Modulo uscita On/Off Radio KNX quicklink 2 uscite 10A IP55

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Connettività

Protocollo radio	Radio KNX
Categoria ricevitore	2
Con sistema bus KNX	No
Con sistema bus radio KNX	Si

Serie

Serie	35 x 85 mm
Altezza	35 mm
Larghezza	85 mm
Profondità di installazione	40 mm

Corrente

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

Materiali

Colore	Bianco
--------	--------

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	No
Radiofrequenza bidirezionale	Si

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
--------------------------	------

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
Radiofrequenza di ricezione	868,30 - 868,30 MHz

Potenza

Potenza d'uscita	2300 W
Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V	1500 W

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	230 V AC
Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

Testo

Funzione	Funzioni supplementari semplici: +6 scenari Funzione ripetitore per aumentare la portata radio Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----