



TRE202



KNX-RF schakelactor 2-voudig, 10 A, IP55 opbouw, wit quicklink

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2
Met KNX-bussysteem	Nee
Met bussysteem KNX RF	Ja

Afmetingen

Afmetingen	35 x 85 mm
Hoogte	35 mm
Breedte	85 mm
Inbouwdiepte	40 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Materiaal

Kleur	Wit
-------	-----

Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening	Nee
Radiofrequentie bidirectioneel	Ja

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
RF-ontvangstfrequentie	868,30 - 868,30 MHz

Vermogen

Uitgangsvermogen	2300 W
Gloe- en halogeenlamp 230 V	1500 W

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Systeemsanping	230 VAC
Netspanning via bus	21 - 32 V

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

Teksten

Functie	Extra functies Easy: +6 scènes De repeater-functie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----