



TRE202



Actuador bin. 2 canais 10A RF KNX IP55

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

Conetividade

Protocolo Radiofrequência	Rádio KNX
Categoria do recetor	2
Ligação ao cabo bus KNX	Não
Sistema bus RF KNX	Sim

Dimensões

Dimensões	35 x 85 mm
Altura	35 mm
Largura	85 mm
Profundidade da montagem	40 mm

Corrente elétrica

Corrente nominal	10 A
------------------	------

Materiais

Cor	Branco
-----	--------

Equipamento

Com comando manual	Não
Frequência RF bidirecional	Sim

Corrente elétrica

Poder de corte	10 A
----------------	------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
Frequência de receção RF	868,30 - 868,30 MHz

Potência

Potência de saída	2300 W
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	1500 W

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	230 V CA
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V

Segurança

Índice de proteção IP	IP55
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 55 °C
------------------------------	-------------

Texto

Função	Funções adicionais simples: +6 cenários A função de repetição pode ser ativada para aumentar o alcance do rádio Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
--------	--

Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados
-----------------	--------------------------------------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----