



EGK101

### Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth + cellule à encastrer

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale	230 - 230 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	2300 W
---	--------

##### Éclairage

P. max. avec tubes fluo duo comp. Série	1000 W
---	--------

##### Fonctions

Réserve de marche années	10 y
Avec synchronisation réseau	Oui
Avec synchronisation quartz	Oui

##### Equipement

Précision de marche par jour	0.25 s
Avec un programme à impulsions	Oui
Nombre de canaux	1

##### Raccordement

Type de contact	1x inverseur
-----------------	--------------

##### Réglages

Programme journalier	Oui
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Oui

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	0.2 - 4 mm <sup>2</sup>

##### Textes

Type de raccordement	Avec borne à vis
----------------------	------------------

##### Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation	1 min
--	-------

##### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----