



EGK101

Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx, roční hodiny a app.

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	230 - 230 V
Provozní napětí AC	230 - 230 V

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Výkon

Žárovková a halogenová svítidla 230 V	2300 W
---------------------------------------	--------

Osvětlení

Max. zatížení zářivky v sériovém zapojení	1000 W
---	--------

Funkce

Rezerva chodu v letech	10 y
Se síťovou synchronizací	Ano
Se synchronizací pomocí krystalů	Ano

Vybavení

Přesnost na den	0,25 s
S impulzním programem	Ano
Počet kanálů	1

Připojení

Typ kontaktu	1x přepínač
--------------	-------------

Nastavení

Denní program	Ano
Týdenní program	Ano
Roční program	Ano

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	0.2 - 2.5 mm ²
Průřez plného vodiče	0.2 - 4 mm ²

Texty

Typ připojení	Se šroubovou svorkou
---------------	----------------------

Hlavní elektrické atributy

Minimální interval mezi 2 spínacími časy	1 min
--	-------

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----