



TXA023



KNX digitale schakelklok, 2-kanaals met DCF optie

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Samenstelling

Aantal kanalen	2
----------------	---

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar	Ja
---------------------------	----

Samenstelling

Omschakeling zomer-/wintertijd	Ja
--------------------------------	----

Funcities

Reservebatterij	43830 h
Gangreserve in jaren	5 y

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +45 °C
---------------------	-------------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Teksten

Functie	DCF-compatibel via draadloze antenne Funcities, bijv. schakelen, dimmen, jaloezie, lichtscènes, verwarmen, datum, tijd
---------	---

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 10 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 6 mm ²

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	36 mm
Diepte	97 mm