



ТХА023



Таймер тижневий KNX 2-канальний, DCF77

Технічні характеристики

Налаштування

Підтримувані режими конфігурації	ETS easy
----------------------------------	-------------

Напруга

Робоча напруга шини	21 - 32 V
---------------------	-----------

Підключення

Із системою шин KNX радіо	Ні
---------------------------	----

Обладнання

Кількість каналів	2
-------------------	---

Комплект поставки

З шинним з'єднувачем	Так
----------------------	-----

Обладнання

Перехід на літній/зимовий час	Так
-------------------------------	-----

Функції

Резервне живлення від батареї	43830 h
Запас ходу в роках	5 y

Умови використання

Робоча температура	-5 - +45 °C
--------------------	-------------

Матеріали

Colour	Світло-сірий
--------	--------------

Тексти

Функція	Сумісність із DCF через радіоантену Функції, наприклад, перемикання, затемнення, жалюзі, світлові сцени, опалення, режими роботи, дата, час
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Емність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1.5 - 10 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	1 - 6 mm ²

Розміри

Висота	85 mm
Ширина	36 mm
Глибина	97 mm