



80262180



## S.x Interrupteurs automatiques bus KNX 1,10m

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur de montage recommandée	1,10 - 1,10 m
--------------------------------	---------------

#### Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

Min. temporisation

10 s

#### Fonctions

Max. temporisation	30 min
--------------------	--------

#### Connectivité

Système bus radio-KNX	No
-----------------------	----

#### Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V
----------------------------	-----------

#### Eléments fournis

Raccordement bus incl.	Oui
------------------------	-----

#### Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données)	10 mA
--	-------

#### Éclairage

Luminosité de rdéclenchement, réglable	5 - 1000 lx
--	-------------

#### Détection

Angle de détection, réglable	45 - 90 °
angle de détection horizontal	90 - 180

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

#### Matières

Matière	Métal PVC
---------	--------------

#### Textes

Bouton poussoir	Avec touche pour automatique / MARCHE permanente / ARRÊT permanent
-----------------	--

Mode de fonctionnement	Avec fonctionnement de test Fonctionnement maître-esclave pour couvrir de larges zones de détection Avec 3 modes de fonctionnement : automatique / MARCHE permanente / ARRÊT permanent
------------------------	--

Function	Simulation de présence Avec fonction réception
----------	---

Mode d'installation	Avec griffes d'écartement Avec protection de démontage
---------------------	---

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----