



TYF642F



### Module 2 sorties ventilo-convecteur 10A NO

#### Caractéristiques techniques

##### Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Non
----------------------------	-----

##### Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V
----------------------------	-----------

Tension auxiliaire	230 - 230 V
--------------------	-------------

##### Courant électrique

Courant de commutation max.	10 A
-----------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 4 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 4 mm <sup>2</sup>
---	-------------------------

##### Dimensions

Largeur en modules	4
--------------------	---

##### Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

##### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----