



TYF642F



### Module 2 sorties ventilo-convecteur 10A NO

#### Caractéristiques techniques

##### Connectivité

Avec système bus radio-KNX Non

##### Tension

Tension de service par bus 21 - 32 V

Tension auxiliaire 230 - 230 V

##### Courant électrique

Courant de commutation max. 10 A

##### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.75 - 4 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 4 mm<sup>2</sup>

##### Dimensions

Largeur en modules 4

##### Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

##### Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui