



TYF642F



KNX fancoilactor 2-voudig, 10 A, 230V

Technische karakteristieken

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
Hulpspanning	230 - 230 V

Elektrische Stroom

Max. schakelstroom	10 A
--------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.75 - 4 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 4 mm ²

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	4
-------------------------	---

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja