



TYF642F



MOD. 2 FANCOIL 6 VEL KNX TP 4M 10A - 230

Caratteristiche tecniche

Connettività

Con sistema bus radio KNX

No

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus

21 - 32 V

Tensione ausiliaria

230 - 230 V

Corrente

Max. corrente di commutazione

10 A

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-5 - 45 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile

0.75 - 4 mm²

Sezione conduttore rigido

1.5 - 4 mm²

Serie

Numero di unità in larghezza

4

Testo

Tipo di connessione

Con morsetti a vite

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si