



TYF642F



Modulo KNX fancoil 6 velocità 10A 230V AC 4M

Caratteristiche tecniche

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
---------------------------	----

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
Tensione ausiliaria	230 - 230 V

Corrente

Max. corrente di commutazione	10 A
-------------------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Connessione

Sezione conduttore flessibile	0.75 - 4 mm ²
Sezione conduttore rigido	1.5 - 4 mm ²

Serie

Numero di unità in larghezza	4
------------------------------	---

Testo

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
---------------------	---------------------

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si