



TYF642F



Aktor za Fan Coil, 2-struki, 10A, KNX

Tehničke karakteristike

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio Ne

Napon

Radni napon preko busa 21 - 32 V

Pomoćni napon 230 - 230 V

Električna struja

Maks. struja uklapanja/isklapanja 10 A

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 0.75 - 4 mm²

Presjek krutog provodnika 1.5 - 4 mm²

Dimenzije

Broj jedinica širine 4

Tekst

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da