



TYF642F



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΕΛΕΓΧΟΥ FAN COIL 10A

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Βοηθητική τάση 230 - 230 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστο ρεύμα διακοπής 10 A

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.75 - 4 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 1.5 - 4 mm²

Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους 4

Κείμενο

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι