



TYF642F



## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΕΛΕΓΧΟΥ FAN COIL 10A

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

#### Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Βοηθητική τάση 230 - 230 V

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστο ρεύμα διακοπής 10 A

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

#### Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.75 - 4 mm<sup>2</sup>

Διατομή άκαμπτου αγωγού 1.5 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους 4

#### Κείμενο

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι