



TRE301



**Poussoir mural 1 entrée IP55 KNX radio QL**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur En saillie

**Fréquence**

Fréquence d'émission radio 868,30 MHz

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 55 °C

**Connectivité**

Type de récepteur 2

Protocole radio Radio KNX

**Fonctions**

Avec thermostat d'ambiance Non

**Tension**

Tension de service 3 - 3 V

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 25 mm

Hauteur 76 mm

Largeur 49 mm

**Matière**

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Matériau Plastique

Finition Brillant  
Mat

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Textes**

Fonction Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas  
Prise en charge simple de la configuration par un appareil maître  
Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)

Mode d'installation Pour fixation par vissage ou montage avec support collable  
Pour montage vertical ou horizontal

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui