



TRE301



Poussoir mural 1 entrée IP55 KNX radio QL

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Fréquence

Fréquence d'émission radio	868,30 MHz
----------------------------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 55 °C
------------------------	-------------

Connectivité

Type de récepteur	2
-------------------	---

Protocole radio

Radio KNX

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance	Non
----------------------------	-----

Tension

Tension de service	3 - 3 V
--------------------	---------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	25 mm
--------------------------------------	-------

Hauteur	76 mm
---------	-------

Largeur	49 mm
---------	-------

Matière

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL	9010
----------	------

Matériau	Plastique
----------	-----------

Finition	Brillant Mat
----------	-----------------

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Fonction	Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas Prise en charge simple de la configuration par un appareil maître Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
----------	---

Mode d'installation	Pour fixation par vissage ou montage avec support collable Pour montage vertical ou horizontal
---------------------	---

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----