



TRE301



Poussoir mural 1 entrée IP55 KNX radio QL

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Fréquence

Fréquence d'émission radio	868.30 MHz
----------------------------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 55 °C
------------------------	-------------

Connectivité

Catégorie du récepteur	2
Protocole radio	Radio KNX

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance	Non
----------------------------	-----

Tension

Tension de service	3 - 3 V
--------------------	---------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	25 mm
Hauteur	76 mm
Largeur	49 mm

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Matière	Plastique
Finition	Brillant Mat

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Fonction	Fonctions supplémentaires faciles: +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas Prise en charge simple de la configuration par un appareil maître Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Mode de montage	Pour fixation par vissage ou montage avec support collable Pour montage vertical ou horizontal

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----