



TRE301



1 Pulsante Radio KNX - 1 In - Batteria - Ip55 Remotabile - Parete

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Frequenza

Frequenza di trasmissione radio	868,30 MHz
---------------------------------	------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

Connettività

Categoria ricevitore	2
----------------------	---

Protocollo radio	Radio KNX
------------------	-----------

Funzioni

Con termostato per ambienti	No
-----------------------------	----

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	3 - 3 V
----------------------	---------

Serie

Profondità delle scatole da incasso	25 mm
-------------------------------------	-------

Altezza	76 mm
---------	-------

Larghezza	49 mm
-----------	-------

Materiali

Colore	Bianco
--------	--------

Codice RAL	9010
------------	------

Materiale	Plastica
-----------	----------

finitura superficiale	Lucido Opaco
-----------------------	-----------------

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Testo

Funzione	Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, 1 comando pulsanti su/giù Memorizzazione semplice della configurazione di un apparecchio master Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
----------	---

Tipo di montaggio	Per il fissaggio tramite viti o il montaggio con supporto incollabile Per installazione verticale e orizzontale
-------------------	--

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----