



TRE301



**KNX q/e/s Natynkowy nadajnik radiowy 1-krotny, IP55**

**Właściwości techniczne**

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

**Częstotliwość**

Częstotliwość nadajnika radiowego 868,30 MHz

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -10 - 55 °C

**Łączność**

Kategoria odbiornika 2

Protokół radiowy KNX Radio

**Funkcje**

Z termostatem pokojowym Nie

**Napięcie**

Zakres napięcia pracy 3 - 3 V

**Wymiary**

Wbudowane puszkki podtynkowe 25 mm

Wysokość 76 mm

Szerokość 49 mm

**Materiały**

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Materiał Tworzywo sztuczne

Wykończenie powierzchni Połysk  
Mat

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Nie

**Dodatkowe informacje**

Funkcja Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wyl., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół  
Konfiguracja może zostać przesłana z urządzenia głównego  
Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Montaż Do mocowania za pomocą śrub lub do montażu z mocowaniem samoprzylepnym  
Do montażu pionowego i poziomego

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS Tak