



TRE301



**BP 1 canal RF KNX IP55**

**Características técnicas**

**Instalação, montagem**

Montagem	Montagem à superfície
----------	-----------------------

**Frequência**

Frequência de transmissão de rádio	868,30 MHz
------------------------------------	------------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-10 - 55 °C
------------------------------	-------------

**Conetividade**

Categoria do recetor	2
Protocolo Radiofrequência	Rádio KNX

**Funções**

Com controlador de temperatura ambiente	Não
---	-----

**Tensão**

Tensão de funcionamento	3 - 3 V
-------------------------	---------

**Dimensões**

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	25 mm
Altura	76 mm
Largura	49 mm

**Materiais**

Cor	Branco
Código RAL	9010
Material	Plástico
Acabamento	Brilhante Mate

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Texto**

Função	Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, 1 botão de controlo para cima/baixo A configuração pode ser facilmente transferida a partir de um dispositivo principal Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
Modo de instalação	Para fixação por parafuso ou para montagem com fixação adesiva Para fixação vertical e horizontal

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----