



TRE301



QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ IP55

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---------------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

Συχνότητα

Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου	868,30 MHz
------------------------------	------------

Συνδεσιμότητα

Κατηγορία δέκτη	2
Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας	KNX ασύρματο

Λειτουργίες

Με θερμοστάτη	Όχι
---------------	-----

Τάση

Τάση λειτουργίας	3 - 3 V
------------------	---------

Διαστάσεις

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	25 mm
Ύψος	76 mm
Πλάτος	49 mm

Υλικά

Χρώμα	Μπεζ
Κωδικός RAL	9010
Υλικό	Πλαστικό
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό Ματ

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Κείμενο

Λειτουργία	Easy πρόσθετες λειτουργίες: +6 σενάρια, λειτουργία on/off, 1 μπουτόν ελέγχου up/down Η διαμόρφωση μπορεί απλά να μεταφερθεί από μια κύρια συσκευή Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
Τρόπος εγκατάστασης	Για βιδωτή στερέωση ή για τοποθέτηση με αυτοκόλλητη στερέωση Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----