



TRE301



**QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ IP55**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 55 °C

**Συχνότητα**

Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου 868,30 MHz

**Συνδεσιμότητα**

Κατηγορία δέκτη 2

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας KNX ασύρματο

**Λειτουργίες**

Με θερμοστάτη Όχι

**Τάση**

Τάση λειτουργίας 3 - 3 V

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 25 mm

Ύψος 76 mm

Πλάτος 49 mm

**Υλικά**

Χρώμα Μπεζ

Κωδικός RAL 9010

Υλικό Πλαστικό

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό  
Ματ

**Παρελκόμενα**

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

**Κείμενο**

Λειτουργία Easy πρόσθετες λειτουργίες: +6 σενάρια, λειτουργία on/off, 1  
μπουτόν ελέγχου up/down  
Η διαμόρφωση μπορεί απλά να μεταφερθεί από μια κύρια  
συσσκευή  
Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση ή για τοποθέτηση με αυτοκόλλητη  
στερέωση  
Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS Ναι