



TYB692F



ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX PRO 2 ΕΞΟΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΡΟΛΩΝ 6A + 2 ΕΙΣΟΔΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS

Συνδεσιμότητα

Με σύστημα bus KNX Ναι

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

Διαστάσεις

Διαστάσεις 44 x 43 mm

Ύψος 44 mm

Πλάτος 43 mm

Βάθος 22 mm

Ενσωματωμένο βάθος 40 mm

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 6 A

Υλικά

Χρώμα Ανοιχτό γκρι

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα Όχι

Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή Ναι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus σε κατάσταση αδράνειας 5 mA

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Ισχύς

Ισχύς εξόδου 500 W

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου 500 W

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e 230 - 230 V

Τροφοδοσία τάσης συστήματος 30 V DC μέσω bus

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.75 - 2.5 mm²

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.75 - 2.5 mm²

Κείμενο

Λειτουργία Με λειτουργίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό
Λειτουργίες δυαδικής επαφής: Εναλλαγή, ρύθμιση φωτισμού, περσίδες, πομπός τιμών, σενάρια, προτεραιότητα, λειτουργία χρονοδιακόπτη, πλακίδιο Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων Με λειτουργία ηλιοπροστασίας

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι