



TYB602F



**KNX schakelactor, inbouw, 2-voudig, 6 A, kabel aansluiting**

**Technische eigenschappen**

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

**Aansluitmogelijkheden**

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

**Afmetingen**

Afmetingen	44 x 43 mm
Hoogte	44 mm
Breedte	43 mm
Diepte	22 mm
Inbouwdiepte	40 mm

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	6 A
-----------------	-----

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

**Samenstelling**

Met schakelaar voor handbediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee

**Stroom / temperatuur**

Stroomverbruik bus in ruststand	5 mA
---------------------------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Vermogen**

Uitgangsvermogen	500 W
Gloei- en halogeenlamp 230 V	500 W

**Spanning**

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemsparing	30 VDC via bus
Netspanning via bus	21 - 32 V

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede massieve ader	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede soepele ader	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Teksten**

Functie	Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand Met zonweringsfunctie
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----