



TYB602F



**Actuador bin 2 canais 6A encast KNX-S**

**Características técnicas**

**Modo de configuração**

Modo de configuração suportado	ETS
--------------------------------	-----

**Conetividade**

Ligação ao cabo bus KNX	Sim
Sistema bus RF KNX	Não

**Dimensões**

Dimensões	44 x 43 mm
Altura	44 mm
Largura	43 mm
Profundidade	22 mm
Profundidade da montagem	40 mm

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	6 A
------------------	-----

**Materiais**

Cor	Cinzeno-claro
-----	---------------

**Equipamento**

Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Não

**Corrente elétrica**

Corrente absorvida bus (repouso)	5 mA
----------------------------------	------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Potência**

Potência de saída	500 W
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	500 W

**Tensão**

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	30V DC via bus
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

**Conexão**

Secção transversal de condutor rígido	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor flexível	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Texto**

Função	Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme Com função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas Com função de persiana
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----