



TYA624A



**KNX system Sterownik rolet 4-krotny, 230V AC, 4M**

**Właściwości techniczne**

**Ustawienia**

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS

**Łączność**

Z systemem magistrali KNX radio Nie

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Szyna DIN

**Materiały**

Kolor Jasnoszary

**Sprzęt**

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego Tak

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 6 A

Maksymalny prąd łączeniowy 6 A

**Napięcie**

Napięcie robocze magistrali 21 - 32 V

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Pojemność**

Liczba modułów 4

**Dodatkowe informacje**

Funkcja Z funkcją pozycjonowania rolet  
Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru,  
deszczu

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi quickconnect

Rodzaj pracy Tryb pracy tylko roleta

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS Tak