



TYA624A



**Actuador persianas 4 canais 230V KNX-S**

**Características técnicas**

**Modo de configuração**

Modo de configuração suportado ETS

**Conetividade**

Sistema bus RF KNX Não

**Instalação, montagem**

Montagem Calha DIN

**Equipamento**

Com comando manual Sim

**Materiais**

Cor Cinzento-claro

**Corrente elétrica**

Corrente nominal 6 A

Corrente máx. de comutação 6 A

**Tensão**

Tensão de funcionamento do bus 21 - 32 V

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

**Conexão**

Secção transversal de condutor flexível 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor rígido 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Capacidade**

Número de módulos 4

**Texto**

Função Com função de posicionamento das persianas  
Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme  
Com função de persiana

Tipo de ligação Com terminais de encaixe QuickConnect

Modo de funcionamento Modo de funcionamento Só persianas

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs Sim