




TYA624A



## Aktor za roletne, 4-struki, 6A/230V, KNX

### Tehničke karakteristike

#### Postavke

Podržani način konfiguracije ETS

#### Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio Ne

#### Instalacija, montaža

Montiranje na DIN šina

#### Materijali

Boja Svijetlo siva

#### Oprema

Sa mogućnošću ručnog isklopa Da

#### Električna struja

Nazivna struja 6 A

Maks. struja uklapanja/isklapanja 6 A

#### Napon

Radni napon preko busa 21 - 32 V

#### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

#### Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Presjek krutog provodnika 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Kapacitet

Broj modula 4

#### Tekst

Funkcija Sa funkcijom pozicioniranja za položaj žaluzina  
Sa sigurnosnim funkcijama, npr. za vjetar, kišu, alarm  
Sa funkcijom sjene

Vrsta veze Sa quickconnect ubodnim klemama

Način rada Način rada samo za roletne

#### Održivost

Usklađeno sa RoHS Da