



TX211A



**ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 3 ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΗΣΗ 1-10V**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

Τάση λειτουργίας μέσω bus	21 - 32 V
Τροφοδοσία τάσης συστήματος	30 V DC μέσω bus

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

**Σύνδεση**

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

**Εξοπλισμός**

Αριθμός εξόδων	3
Είδος ρυθμιστή φωτισμού	1 - 10 V

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	4
-------------------	---

**Ισχύς**

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου	2300 W
Ισχύς του μετατροπέα	0 - 2300 W

**Συνδεσιμότητα**

Με ασύρματο σύστημα KNX	Όχι
Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες

**Ρυθμίσεις**

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	ETS
---------------------------------------	-----

**Κείμενο**

Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
----------------	------------------------

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----