



TRE521



KNX-RF bewegingsmelder IP55 batterijvoeding antraciet, quicklink

Technische eigenschappen

Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte	2,50 - 2,50 m
Installatiehoogte	4 - 4 m

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
Minimale inschakelduur	30 s

Funcies

Maximale bedrijfscyclus	15 min
-------------------------	--------

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar	Ja
---------------------------	----

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Detectie

Detectiehoek	220 - 220
Reikwijdte hoek horizontaal	220 - 220

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
---------------------	-------------

Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Polycarbonaat (PC)
-----------	---

Teksten

Functie	Extra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, scenario opvragen bij beweging/geen beweging Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Montagewijze	Voor wand- en plafondmontage, hoekmontage met adapter